
**M12 male 90° / M12 female 90° A-cod.**


TPE 5x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m


Male 90° – female 90°
M12 – M12, 5-pole
USA
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Further cable lengths on request.


## Link do produto

**Ilustração**











As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected




Produto pode diferir da imagem

| | |
|---|---|
| Cable length | 5 m |
| **Side 1** | |
| Tightening torque | 0,6 Nm |
| Mounting method | inserted, screwed |
| Family construction form | M12 |
| Thread | M12 x 1 |
| suitable for corrugated tube (internal Ø) | 10 mm |
| Cable outlet | angled |
| Coding | A |
| No. of poles | 5 |
| Width across flats | SW13 |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
| **Side 2** | |
| Tightening torque | 0,6 Nm |
| Mounting method | inserted, screwed |
| Family construction form | M12 |
| Thread | M12 x 1 |
| suitable for corrugated tube (internal Ø) | 10 mm |
| Cable outlet | angled |
| Coding | A |
| No. of poles | 5 |
| Width across flats | SW13 |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
| **Dados comerciais** | |
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060311 |
| ECLASS-10.1 | 27060311 |
| ECLASS-11.1 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Classificação fiscal | 85444290 |
| GTIN | 4048879748780 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| **Electrical data \| Supply** | |
| Operating voltage AC max. | 125 V |
| Operating voltage DC max. | 125 V |
| Operating voltage AC (UL-listed) | 30 V |
| Operating voltage DC (UL-listed) | 30 V |
| Current operating per contact max. | 4 A |
| **Device protection \| Electrical** | |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
| Additional condition protection degree | inserted, screwed |
| Pollution Degree | 3 |
| Rated surge voltage | 1,5 kV |
| Material group (IEC 60664-1) | I |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Coating locking | Nickeled |
| Locking material | Zinc die-casting |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Mounting method | inserted, screwed, Shaking protection |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| **Conformity** | |
| Product standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| **Installation \| Cable** | |
| Cable identification | U05 |
| Jacket Color | yellow |
| Type of Certificate | cURus |
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 5 wires around Core filler twisted |
| Filler | yes |
| wire arrangement | brown, black, blue, white, green-yellow |
| Cable weigth | 59,4 g/m |
| Material jacket | TPE |
| Freedom from ingredients (jacket) | lead-free, CFC-free, halogen-free |
| Outer-diameter (jacket) | 5,72 mm |
| No. of bending cycles (C-track) | 10 Mio. |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 5 |
| Outer diameter insulation | 1,27 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Ingredient freeness wire insulation | lead-free, CFC-free |
| Amount strands (wire) | 19 |
| Diameter of single wires | 22 AWG |
| Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
| Material conductor wire | Stranded copper wire, bare |
| Current load capacity (standard) | to DIN VDE 0298-4 |
| Current load capacity min. wire | 4,5 A |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

| | |
|---|---|
| Electrical resistance line constant wire | 46,9 Ω/km @ 20 °C |
| Nominal voltage power AC max. | 300 V |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
| AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
| Min. operating temperature (static) | -40 °C |
| Max. operating temperature (fixed) | 105 °C |
| Operating temperature min. (dynamic) | -20 °C |
| Operating temperature max. (dynamic) | 90 °C |
| Flame resistance | UL 1581 § 1100 FT2 \| UL 1581 § 1090 \| IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | Good, application-related testing |
| Gasoline resistance | Good, application-related testing |
| Oil resistance | Good, application-related testing \| DIN EN 60811-404 |
| Bending radius (fixed) | 5 x Outer diameter |
| Bending radius (dynamic) | 10 x Outer diameter |
| No. of torsion cycles | 3 Mio. |
| Torsion stress | ± 180 °/m |

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024