MURR ELEKTRONIK
stay connected


M12-PANEL FEED THROUGH 5 POLE B-CODED


Control cabinet entry system
Male - female
M12, 5-pole
B-coded
shielded


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Side 1	
Family construction form	M12
Coding	B

Side 2	
Family construction form	M12
Coding	B

Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879141420
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	60 V
Operating voltage DC max.	60 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation | Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting set	M16 x 1.5
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	2
Rated surge voltage	1,5 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data | Material data	
Coating housing	nickel plated
Material housing	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024