
M12 male 90° D-cod. / RJ45 90° right shielded


PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1m


Ethernet CAT5
Male 90° – male 90°
M12 – RJ45, 4-pole
D-coded
shielded
Transmission properties with channel transmission up to 100 m
Further cable lengths on request.
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


Link do produto

Ilustração











As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected





Produto pode diferir da imagem

Cable length	1 m
Side 1	
Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Coding	D
Material	PUR
Width across flats	SW13
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Side 2	
Family construction form	RJ45
Material	PUR
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27060307
ECLASS-7.0	27060307
ECLASS-8.0	27060307
ECLASS-9.0	27060307
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC002599
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4048879666053
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC max.	60 V
Current operating per contact max.	1,5 A
Industrial communication	
Transfer parameters	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Data transmission rate max.	100 MBit/s

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Industrial communication | Ethernet functionality	
duplex	Full duplex
Device protection | Electrical	
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	1 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data	
Contour for corrugated hose	without
Mechanical data | Material data	
Coating locking	Nickeled
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Conformity	
Product standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Installation | Cable	
Cable identification	794
Jacket Color	green
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	4 wires around Filler twisted
Cable shielding (type)	copper braid, tinned
Cable shielding (coverage)	85 %
Banding	Fleece, Foil
Filler	yes
wire arrangement	white, yellow, blue, orange
Cable weigth	75,87 g/m
Material jacket	PUR
Shore hardness jacket	89 Shore A
Freedom from ingredients (jacket)	lead-free, cadmium-free, CFC-free, halogen-free, silicone-free
Outer-diameter (jacket)	6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material inner jacket	FRNC
Color (inner jacket)	white
Material wire insulation	PE
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	lead-free, CFC-free, halogen-free
Amount strands (wire)	7
Diameter of single wires	22 AWG
Conductor crosssection (wire)	22 AWG
Material conductor wire	Stranded copper wire, bare
Current load capacity (standard)	to DIN VDE 0298-4
Current load capacity min. wire	4,8 A
Characteristic impedance	100 Ω ± 15 %

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

Electrical resistance line constant wire	55 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	300 V
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power)	52000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield)	2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2 kV @ 60 s
Min. operating temperature (static)	-40 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C
Operating temperature min. (dynamic)	-30 °C
Operating temperature max. (dynamic)	70 °C
Flame resistance	UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	Good, application-related testing | DIN EN 60811-404
Bending radius (fixed)	6 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	12 x Outer diameter

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024