MURR ELEKTRONIK
stay connected

Adaptor M8 male / M12 female A-cod.


4-pol. / 4-pol., conf. 1,2,3,4


Adapter
Male - female
M8 – M12, 4-pole
for M8 distribution box 4-pole


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Side 1	
Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Side 2	
Tightening torque	0,4 Nm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Family construction form	M8
Thread	M8 x 1
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879118514
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	50 V
Operating voltage DC max.	60 V
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Rated insulation voltage	800 V
Mechanical data | Material data	
Coating locking	Nickeled
Material housing	PUR
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	Schraubgewinde
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024