

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°

Shielded, 12Mbit/s

PROFIBUS
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85366990
GTIN	4048879371360
Quantidade por embalagem	1
Electrical data	
Terminating resistor	connectable, integrated
Electrical data Supply	
Operating voltage DC min.	4,75 V
Operating voltage DC max.	5,25 V
Current consumption max.	12,5 mA
Industrial communication	
Data transmission rate max.	12 MBit/s
Installation Connection	

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 21/05/2024

Family construction form M12

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP30

Mechanical data | Mounting data

Height 70 mm

Width 35 mm

Depth 17 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min. 0 °C

Operating temperature max. 60 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.