MURR ELEKTRONIK
stay connected


Cable drum Ø 355mm

PVC 3x0.25 ye UL/CSA 100m

Cable drum (100 m)
PVC (UL/CSA)
3× 0.25 mm², yellow

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85444995
GTIN	4048879354615
Quantidade por embalagem	1

Installation | Cable

Cable identification	010
Cable Type	1
Jacket Color	yellow
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	brown, black, blue
Cable weigth	29,37 g/m
Material jacket	PVC
Shore hardness jacket	85 ± 5 Shore A
Freedom from ingredients (jacket)	lead-free, cadmium-free, CFC-free, silicone-free
Outer-diameter (jacket)	4,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

Material wire insulation	PVC
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	good machinability
Ingredient freeness wire insulation	lead-free, cadmium-free, CFC-free, silicone-free
Amount strands (wire)	14
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	0,25 mm²
Material conductor wire	Stranded copper wire, bare
Conductor type (wire)	Strand class 5
Current load capacity (standard)	to DIN VDE 0298-4
Current load capacity min. wire	4,5 A
Electrical resistance line constant wire	79 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2 kV @ 60 s
Min. operating temperature (static)	-30 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C
Operating temperature min. (dynamic)	-5 °C
Operating temperature max. (dynamic)	80 °C
Flame resistance	UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	Good, application-related testing | DIN EN 60811-404
Bending radius (fixed)	5 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	10 x Outer diameter

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024