MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL


CANopen, 8 multif.channels / 8 dig. In / Diag

Digital inputs/outputs
DIO8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.

Ürün Linki

örnekleme





Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879051507
Gümrük tarife no (gtip)	85176200
Paket miktarı	1

Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage US DC	24 V
Operating voltage UA DC	24 V
Total current UA max.	9 A

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

Total current US max.	9 A
Electrical data | Input	
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Sensor current US per input max.	0,2 A
Electrical data | Output	
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Output current per pin max.	1,6 A
Lamp load	10 W
Industrial communication | Bus data	
Address range min.	1
Address range max.	99
Industrial communication | CANopen	
CANopen addressing	Rotary switch
Diagnostics	
Actuator warning	per channel via LED and BUS
Diagnostic	No voltage, Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Cable break	per port
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	42 mm
Width	63 mm
Depth	225 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 5	
Connection type 1	4-7
Connection type 2	Bus In
Connection type 3	Bus Out
Connection type 4	Power In
Connection type 5	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / Diag
PIN 3	0 V (US)

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	Shield
PIN 2	V +
PIN 3	V -
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	Shield
PIN 2	V +
PIN 3	V -
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Family construction form	7/8"
Gender	male
Color contact carrier	black
No. of poles	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29