MURR ELEKTRONIK
stay connected

CUBE20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO4


4x24VDC 0,5A

Expansion module
Digital outputs
DO4 - (E)

Ürün Linki

örnekleme





Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879424479
Gümrük tarife no (gtip)	85389099
Paket miktarı	1

Electrical data | Supply	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage UA DC	24 V
Current consumption max.	55 mA
module supply	via system connection

Electrical data | Output	
Actuator current UA per output max.	2 A
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

Output current per pin max.	0,5 A
Output delay time	175 ns
Lamp load	5 W
Total current output max.	4 A
Diagnostics	
Diagnostic	Under voltage
Diagnostic via BUS	per module
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	yes
Galvanic separation output/output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	109 mm
Width	12,9 mm
Depth	76,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 2	
Connection type 1	Power
Connection type 2	Power
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	8
PIN 1	DO 0
PIN 2	0 V
PIN 3	DO 2
PIN 4	0 V
PIN 5	DO 1
PIN 6	0 V
PIN 7	DO 3

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29

PIN 8	0 V

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-29