

B16 female 6-pole, screw t., 400 V, 42 A


B16
Female
6-pole
Screw terminal
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
Classificação fiscal	85389099
GTIN	4048879637664
Quantidade por embalagem	1

Electrical data | Supply

Operating voltage AC	400 V
Operating voltage DC	400 V
Operating current	42 A

Installation

Connection cross section min.	0,5 mm²
Connection cross section max.	6 mm²
AWG number min.	20
AWG number max.	9

Installation | Connection

Stripping length	12 mm
Wire insulation diameter min.	6,4 mm
Connection	Screw terminals SK

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 09/05/2024

Tightening torque clamping screw	0,8 Nm
Gender	female
Mating cycles min.	500
Installation Pin assignment	
No. of poles	6 + PE
Device protection Electrical	
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	6 kV
Insulation resistance min.	100 MΩ
Overvoltage category (EN 60664-1)	II
Overvoltage category (EN 60950-1)	III
Mechanical data	
Holding force min.	500 N
Pulling force max.	250 N
Mechanical data Material data	
Coating contact	silver-plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Material contact	Brass
Material contact carrier	PA66 GF
Mechanical data Mounting data	
Size	B16
Height	35 mm
Width	34 mm
Depth	84 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	125 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/125/21