


Male module, 8-pole, crimp t.

400 V, 16 A

Male  
8-pole  
Crimp  
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261204      |
| ECLASS-7.0               | 27440204      |
| ECLASS-8.0               | 27440204      |
| ECLASS-9.0               | 27440217      |
| ECLASS-10.1              | 27440217      |
| ECLASS-11.1              | 27440217      |
| ECLASS-12.0              | 27440217      |
| ETIM-5.0                 | EC000438      |
| Classificação fiscal     | 85389099      |
| GTIN                     | 4048879641555 |
| Quantidade por embalagem | 5             |

Electrical data | Supply

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Operating voltage AC | 400 V |
| Operating voltage DC | 400 V |
| Operating current    | 16 A  |

Installation

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Connection cross section min. | 0,5 mm² |
| Connection cross section max. | 4 mm²   |
| AWG number min.               | 20      |
| AWG number max.               | 11      |

Installation | Connection

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Wire insulation diameter min. | 4,6 mm |
| Connection                    | Crimp  |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Gender                                          | male                  |
| Mating cycles min.                              | 500                   |
| <b>Installation   Pin assignment</b>            |                       |
| No. of poles                                    | 8                     |
| <b>Device protection   Electrical</b>           |                       |
| Pollution Degree                                | 3                     |
| Rated surge voltage                             | 6 kV                  |
| Insulation resistance min.                      | 100 MΩ                |
| Overvoltage category (EN 60664-1)               | I                     |
| Overvoltage category (EN 60950-1)               | III                   |
| <b>Mechanical data</b>                          |                       |
| Holding force contacts min.                     | 130 N                 |
| Holding force modules min.                      | 300 N                 |
| Pulling force max.                              | 220 N                 |
| <b>Mechanical data   Material data</b>          |                       |
| Coating contact                                 | versilbert, vergoldet |
| Combustibility class (UL94)                     | V-0                   |
| Material housing                                | PA                    |
| Material contact                                | Brass                 |
| <b>Mechanical data   Mounting data</b>          |                       |
| Number of module slots                          | 1                     |
| Height                                          | 44 mm                 |
| Width                                           | 14,5 mm               |
| Depth                                           | 34,4 mm               |
| <b>Environmental characteristics   Climatic</b> |                       |
| Operating temperature min.                      | -40 °C                |
| Operating temperature max.                      | 125 °C                |
| Climatic category (EN IEC 60068-1)              | 40/125/10             |