Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°


PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA


Male straight – female straight
7/8" – 7/8", 4-pole
Power cable
USA
Further cable lengths on request.
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


Link do produto

Ilustração










As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024



Produto pode diferir da imagem

Cable length	1,5 m
Side 1	
Tightening torque	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Thread	7/8"
Width across flats	SW24
Side 2	
Tightening torque	1,5 Nm
Thread	7/8"
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4048879698115
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	600 V
Operating voltage DC max.	600 V
Current operating per contact max.	9 A
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP68
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data | Material data	
Coating locking	Nickeled

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

Material housing	PUR
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Installation | Cable	
Cable identification	UMC
Jacket Color	black
wire arrangement	brown, white, blue, black
Material jacket	PUR
Outer-diameter (jacket)	8 mm
No. of bending cycles (C-track)	5 Mio.
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Amount wires	4
Outer diameter insulation	2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm²
Min. operating temperature (static)	-50 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C
Operating temperature min. (dynamic)	-20 °C
Operating temperature max. (dynamic)	80 °C
Flame resistance	UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	DIN EN 60811-404 | Good, application-related testing
Bending radius (fixed)	7,5 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	10 x Outer diameter

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024