
M8 male 0° A-cod. with cable

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m


Male straight
M8, 3-pole
with cable sleeves
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Further cable lengths on request.


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Cable length	2 m
Side 1	
Tightening torque	0,4 Nm

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Family construction form	M8
Thread	M8 x 1
suitable for corrugated tube (internal Ø)	6,5 mm
Width across flats	SW9
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP66K, IP67
Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Classificação fiscal	85444290
GTIN	4048879533928
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	50 V
Operating voltage DC max.	60 V
Operating voltage AC (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	1,5 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data | Material data	
Coating locking	Nickeled
Material housing	PUR
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Conformity	
Product standard	DIN EN 61076-2-114 (M8)
Installation | Cable	
Cable identification	613
Cable Type	1
Jacket Color	black
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	brown, black, blue
Cable weigth	34,1 g/m
Material jacket	PVC
Shore hardness jacket	85 ± 5 Shore A

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024

Freedom from ingredients (jacket)	lead-free, cadmium-free, CFC-free, silicone-free
Outer-diameter (jacket)	4,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	good machinability
Ingredient freeness wire insulation	lead-free, cadmium-free, CFC-free, silicone-free
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	Stranded copper wire, bare
Conductor type (wire)	Strand class 5
Current load capacity (standard)	to DIN VDE 0298-4
Current load capacity min. wire	6 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2 kV @ 60 s
Min. operating temperature (static)	-30 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C
Operating temperature min. (dynamic)	-5 °C
Operating temperature max. (dynamic)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Flame resistance	IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	Good, application-related testing | DIN EN 60811-404
Bending radius (fixed)	5 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	10 x Outer diameter

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 29/03/2024