MURR ELEKTRONIK
stay connected


Xenterra 5TX unmanaged Switch 5 Port 1000Mbit

Xenterra 5TX GE
5 Port Unmanaged IP20 PoE Gigabit Switch
DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

제품 링크

일러스트





실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

제품자료

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879830447
세번부호	85176200
포장단위	1

Electrical data | Supply

Operating voltage AC min.	8 V
Operating voltage AC max.	28 V
Operating voltage DC min.	9 V
Operating voltage DC max.	36 V

Industrial communication

Data transmission rate max.	1000 MBit/s

Industrial communication | Ethernet functionality

Auto-crossover	yes
Auto-negotiation	yes
duplex	Full duplex

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Switch type	unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	yes
Diagnostics	
Alarm contact	no
Diagnostic	No voltage
LED display	Ethernet connection/data traffic
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Metal
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	105 mm
Width	110 mm
Depth	37,8 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C
Connection type 1	
Connection type 1	5
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.

이 데이터 시트에 포함된 정보는 최대한의 주의로 작성되었습니다.
2024-03-29