MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVK-MPNIO F DI16/8


MVK ProfiNet/PROFIsafe Compact module, metal,

safe inputs up to cat.4/PLe (EN ISO 13849-1), up to SIL3 (IEC 61508), up to SILCL3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Data connector
Push Pull Power connector, max. 12 A
M12, 5-pole, A-coded

Ürün Linki

örnekleme





Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879454209
Gümrük tarife no (gtip)	85389099
Paket miktarı	1

Safety codes	
DCavg (EN ISO 13849-1)	98 %
Service life	20 a
Category (EN ISO 13849-1)	4
PFHd (IEC 61508)	17 E-10/h
Performance level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
SIL CL (IEC 62061)	3

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-19

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Electrical data | Supply	
Operating current per pin max.	when using pin 1 and pin 5, when using pin 1 or pin 5, 0.2 A, 0.7 A
Total current UA max.	12 A
Total current US max.	12 A
Electrical data | Input	
Operating voltage F input	24 V
Type Safety input	for electronical sensors or mechanical switches
Industrial communication	
Supported protocol	PROFINET
Industrial communication | Profinet	
Number of active connections (IO controller) max.	2
IRT (network communication)	yes
MRP client	yes
PROFINET addressing	DCP
PROFINET conformance class	C
PROFINET specification	V2.2
Shared device/input	yes
Diagnostics	
Actuator warning	per channel via LED and BUS
Diagnostic	No voltage, Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Wire break detection	yes
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Cross-link detection	Sensor/Actuator
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Short-circuit protected	yes
Overload resistant	yes
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	44 mm
Width	63 mm
Depth	225 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	70 °C
Conformity	
Product standard	EN 61131-2
Connection type 3	
Connection type 1	4-7
Connection type 2	Port1, Port2
Connection type 3	Power In, Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	yellow

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-19

Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2	FDI
PIN 3	0 V (US 1)
PIN 4	FDI
PIN 5	24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Family construction form	Push Pull
Gender	male
Color contact carrier	green
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	24 V DC (UA)
PIN 4	0 V (UA)
PIN 5	PE

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-19