MURR ELEKTRONIK
stay connected

CUBE20 DIGITAL OUTPUT MODULE


32 digital outputs

Expansion module
Digital outputs
DO32 - (E)

Ürün Linki

örnekleme





Ürün Image farklı olabilir

Ticari bilgiler	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879049290
Gümrük tarife no (gtip)	85176200
Paket miktarı	1

Electrical data | Supply	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage UA DC	24 V
Current consumption max.	25 mA
Total current UA max.	12 A
module supply	via system connection

Electrical data | Output	
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

Output current per pin max.	0,5 A
Lamp load	10 W
Diagnostics	
Diagnostic	Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Overload diagnosis	yes
Installation	
Connection cross section max.	2,5 mm²
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	yes
Galvanic separation output/output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	117 mm
Width	56 mm
Depth	47 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	85 °C
Connection type 4	
Connection type 1	X0
Connection type 2	X1
Connection type 3	X2
Connection type 4	X3
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	10
PIN 1	DO 0
PIN 2	DO 1
PIN 3	DO 2
PIN 4	DO 3
PIN 5	DO 4
PIN 6	DO 5
PIN 7	DO 6
PIN 8	DO 7
PIN 9	UA 1
PIN 10	UA 1
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	10
PIN 1	DO 8

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28

PIN 2	DO 9
PIN 3	DO 10
PIN 4	DO 11
PIN 5	DO 12
PIN 6	DO 13
PIN 7	DO 14
PIN 8	DO 15
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	10
PIN 1	DO 16
PIN 2	DO 17
PIN 3	DO 18
PIN 4	DO 19
PIN 5	DO 20
PIN 6	DO 21
PIN 7	DO 22
PIN 8	DO 23
PIN 9	UA 2
PIN 10	UA 2
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	10
PIN 1	DO 24
PIN 2	DO 25
PIN 3	DO 26
PIN 4	DO 27
PIN 5	DO 28
PIN 6	DO 29
PIN 7	DO 30
PIN 8	DO 31
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V

Bu veri sayfasındaki bilgiler en büyük özenle hazırlandı.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmali sınırlıdır. Sürüm: 2024-03-28